

表組の数値を訂正。

Alterations	Code	Spec.	¥/1Code																
<p>端面レールカット</p>  <p>刻印側を手前(基準面を裏)として切断します。</p>	<p>左端面切断 <b>LLC</b></p>	<p>レールの端面を切断します。 [指定方法] LLC</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th></th> <th>H</th> <th>切断L</th> <th>N</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>標準レール</td> <td>13</td> <td>5</td> <td>5</td> </tr> <tr> <td>ワイドレール</td> <td>14</td> <td>5</td> <td>10</td> </tr> <tr> <td></td> <td>16</td> <td></td> <td></td> </tr> </tbody> </table>		H	切断L	N	標準レール	13	5	5	ワイドレール	14	5	10		16			500
	H	切断L	N																
標準レール	13	5	5																
ワイドレール	14	5	10																
	16																		
	<p>右端面切断 <b>RLC</b></p>	<p>①定寸タイプのみ適用 ②全長は切断分短くなります。 ③H寸13のL寸45は適用不可</p>	500																
3ブロック仕様	<b>B3</b>	<p>1ブロックの商品にブロックを2個追加し、3ブロックのセット品として出荷します。 ①L寸長さによる制限があります。 [選定最短レール長さ]を参照してください。 選定例：SEBD13-270-B3</p>	下表参照																
4ブロック仕様	<b>B4</b>	<p>1ブロックの商品にブロックを3個追加し、4ブロックのセット品として出荷します。 ①L寸長さによる制限があります。 [選定最短レール長さ]を参照してください。 選定例：SEBWD14-430-B4</p>																	

<訂正用>

レールの端面を切断します。 [指定方法] LLC			
	H	切断L	N
標準レール	13	5	5
	16	10	
ワイドレール	14	5	10
	16		

①定寸タイプのみ適用  
②全長は切断分短くなります。  
③H寸13のL寸45は適用不可