

規格表内の文言を変更

型式		d <sub>1</sub> , d <sub>2</sub> 選択 (ただし d <sub>1</sub> ≤ d <sub>2</sub> ) Ⓢ キー溝付穴は穴径φ以上で選択可能										クランプホルト ・セットスクリュー 締付トルク (N・m)							
Type	D											M							
クランピング GCOC GCCLK GCOCRK GCOCWK	16	5 6										7	29	12.5	4	3	5	M2.5	1
	20	6 6.35 8										9	33	14	5	3	6.5		
	25	6.35 8 10										11	39	16.5	6	3.8	9	M3	1.5
	32	8 10 11 12 14										14.5	45	19	7	4.5	11	M4	2.5
セットスクリュー GCO GCCLK GCORL GCORL GCORL	16	3	4	5	6	6.35					7	18	7	4	3.5	M3	0.7		
	20	4 5 6 6.35 8										9	23	9	5			4.5	M4
	25	5 6 6.35 8 10										11	28	11	6	5.5	M5	4	
	32	8 10 12 14										14.5	33	13	7	6.5	M6	7	

<訂正用>

d<sub>1</sub>, d<sub>2</sub> 選択 (ただし d<sub>1</sub> ≤ d<sub>2</sub>)  
Ⓢ キー溝付穴は穴径φ以上で選択可能