

表内の項目を修正

型式		ブーリ形状																			
Type	歯数	種類 呼び幅	ブーリ 形状	軸穴仕様 (～)1mm単位指定(・)選択										軸穴仕様 (～)1mm単位指定(・)選択							
				H(d) 丸穴	P(d) 丸穴+タップ 下記☝参照	N(d) キー溝+タップ 下記☝参照	V 段付穴			Y 二段付穴 WB 二段付穴				H(d) 丸穴	P(d) 丸穴+タップ 下記☝参照	N(d) キー溝+タップ 下記☝参照	V・F 段付穴				
							V(d)	Z	J	Y(d) WB(d)	Q・R	S・T	V・F (d)				Z	J			
アルミ GPA	16	GT3060	A	4～7	—	—	4・4.5・5	6・7	—	4・4.5・5	6・7	—	—	—	—	—	—	—	—		
	18			5～8	5	—	5・6	7・8	—	5・6	7・8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
	20			5～10	5・6	—	5～8	7～10	—	5～8	7～10	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	22			6～12	6・6.35・7	—	6～10	8～12	—	6～10	8～12	—	—	—	6～8	—	—	6	8	—	—
	24			6～14	6～8	—	6～12	8～14	—	6～12	8～14	—	—	—	6～10	6	—	6～8	8～10	—	—
	25			6～14	6～10	—	6～12	8～14	—	6～12	8～14	—	—	—	6～10	6	—	6～8	8～10	—	—
	26			6～15	6～11	8	6～13	8～15	—	6～13	8～15	—	—	—	6～11	6	—	6～9	8～11	—	—
	28			6～17	6～13	8・10	6～15	8～17	—	6～15	8～17	—	—	—	6～13	6～8	—	6～11	8～13	—	—
	30			6～19	6～14	8・10	6～17	8～19	2.0≤J≤W-2.0	6～17	8～19	—	—	—	6～15	6～10	8	6～13	8～15	—	—
	32			6～21	6～14	8～12	6～19	8～21	—	6～19	8～21	—	—	—	6～16	6～10	8	6～14	8～16	—	—
	34			8～23	8～16	8～13	8～21	10～23	—	8～21	10～23	—	—	—	8～20	8～12	8～10	8～18	10～20	—	—
	鉄 GPT GPM			36	GT3150	B	8～25	8～18	8～14	8～23	10～25	—	8～23	10～25	—	—	—	—	—	—	—
40		8～29	8～23	8～17			8～27	10～29	—	8～27	10～29	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
44		10～32	10～25	10～20			10～30	12～32	—	10～30	12～32	—	—	—	10～26	10～20	10～15	10～24	12～26	—	
48		10～36	10～25	10～23			10～34	12～36	—	10～34	12～36	—	—	—	10～28	10～22	10～17	10～26	12～28	—	
50		10～38	10～28	10～24			10～36	12～38	—	10～36	12～38	—	—	—	10～30	10～23	10～18	10～28	12～30	—	
60		12～48	12～38	12～30			12～46	14～48	—	12～46	14～48	—	—	—	12～32	12～24	12～20	12～30	14～32	—	

☞軸穴仕様Nの場合、軸穴径φは指定できません。

☝軸穴仕様H・P・V・Fの場合、選択範囲内であれば軸穴径4.5・6.35が選択可能です。



Order
注文例

(軸穴仕様：H・P・N)
(軸穴仕様：V・F)

型式	—	ブーリ形状	—	軸穴仕様・内径	—	Z	—	J	—	Q	—	R	—	S	—	T
GPA30GT3060	—	A	—	H10	—		—		—		—		—		—	
GPA40GT3150	—	B	—	V12	—	Z14	—	J18.0	—		—		—		—	

<訂正用>

GT3150

Y(d)
WB(d)