

表内の項目を修正

型式			ブーリ形状																		
Type	歯数	種類 呼び幅	ブーリ 形状	A							B										
				軸穴仕様 (～)1mm単位指定(・)選択							軸穴仕様 (～)1mm単位指定(・)選択										
				H(d) 丸穴	P(d) 丸穴+タップ	N(d) キ溝+タップ	※GPT、GPMのみ選択可		V 段付穴のみ選択可		※GPT、GPMのみ選択可		Y 両端段付のみ選択可		H(d) 丸穴	P(d) 丸穴+タップ	N(d) キ溝+タップ	※GPT、GPMのみ選択可		V・F 段付穴のみ選択可	
V(d)	Z	Z-d≥2	J	Y(d)・ WB(d)	Q・R	S・T	H(d) 丸穴	P(d) 丸穴+タップ	N(d) キ溝+タップ	V・F (d)	Z	Z-d≥2	J	V・F (d)	Z	Z-d≥2					
アルミ GPA	20	YU8150	A	16~32	16~28	16~21	16~30	18~32	16~30	18~32	16~30	18~32	16~32	16~20	16~18	16~30	18~32	16~30	18~32		
	22			16~37	16~29	16~26	16~35	18~37	16~35	18~37	16~35	18~37	16~35	18~37	16~37	16~24	16~22	16~32	18~34	16~32	18~34
	24			16~42	16~34	16~30	16~40	18~42	16~40	18~42	16~40	18~42	16~40	18~42	16~40	16~28	16~24	16~38	18~40	16~38	18~40
	25			16~48	16~36	16~30	16~46	18~48	16~46	18~48	16~46	18~48	16~46	18~48	16~42	16~30	16~26	16~40	18~42	16~40	18~42
	26			16~50	16~38	16~30	16~48	18~50	16~48	18~50	16~48	18~50	16~48	18~50	16~42	16~32	16~28	16~43	18~45	16~43	18~45
	28			16~52	16~42	16~30	16~50	18~52	16~50	18~52	16~50	18~52	16~50	18~52	16~47	16~35	16~30	16~44	18~46	16~44	18~46
	30			16~59	16~45	16~30	16~57	18~59	16~57	18~59	16~57	18~59	16~57	18~59	16~50	16~39	16~30	16~48	18~50	16~48	18~50
	32			20~59	20~48	20~30	20~57	22~59	20~57	22~59	20~57	22~59	20~57	22~59	20~55	20~42	20~30	20~48	22~50	20~48	22~50
	34			20~67	20~52	20~30	20~65	22~67	20~65	22~67	20~65	22~67	20~65	22~67	20~58	20~45	20~30	20~54	22~56	20~54	22~56
	36			20~72	20~58	20~30	20~70	22~72	20~70	22~72	20~70	22~72	20~70	22~72	20~64	20~48	20~30	20~60	22~62	20~60	22~62
	38			20~76	20~62	20~30	20~74	22~76	20~74	22~76	20~74	22~76	20~74	22~76	20~68	20~52	20~30	20~62	22~64	20~62	22~64
	40			25~80	25~65	25~30	25~80	27~82	25~75	27~82	25~75	27~82	25~75	27~82	25~70	25~54	25~30	25~64	27~66	25~64	27~66
44	25~80	25~65	25~30	25~80	27~92	25~75	27~92	25~75	27~92	25~75	27~92	25~72	25~56	25~30	25~66	27~68	25~66	27~68			
48	25~80	25~65	25~30	25~80	27~95	25~75	27~95	25~75	27~95	25~75	27~95	25~74	25~58	25~30	25~68	27~70	25~68	27~70			
50	25~80	25~65	25~30	25~80	27~95	25~75	27~95	25~75	27~95	25~75	27~95	25~76	25~60	25~30	25~70	27~72	25~70	27~72			
60	30~80	30~65	30	30~80	32~95	30~75	32~95	30~75	32~95	30~75	32~95	30~80	30~65	30	30~72	32~74	30~72	32~74			



Order
注文例

(軸穴仕様：H・P・N)
(軸穴仕様：V・F)
(軸穴仕様：Y)

型式	ブーリ形状	軸穴仕様・内径	Z	J	Q	R	S	T
GPA30YU8150	A	P25						
GPT36YU8200	B	V20	Z24	J20.0				
GPM40YU8250	A	Y30			Q34	R38	S10	T15

<訂正用>

Y 両端段付		
※GPT、GPMのみ選択可		
Y(d)・ WB(d)	Q・R	S・T
(0.1mm単位)		