

赤枠内表記をそれぞれ修正

OIL FREE BUSHINGS, WASHERS  
無給油ブシュ・ワッシャの特長

■材質特性及び許容特性 (参考値)

Table with columns for material types (青銅タイプ, 銅合金タイプ, 鋳物タイプ, 樹脂タイプ, 高精度タイプ, 難材(ポリアセーラル), 難材(四つ化エチレン樹脂)) and rows for properties like shape, material characteristics, lubrication conditions, etc.


環境条件△：基本的に使えませんが、使用条件によって異なります。鋳物タイプは、一部参考値です。高精度タイプは、難材材の特性です。

■機械的性質 (参考値)

Table of mechanical properties including tensile strength, yield strength, elongation, and hardness for various materials and types.


■青銅タイプ軸受試験データ

試験条件 (試験条件): SHZ30-30 相手材: S45C HRc20 面圧: 1.47N/mm² (15kgf/cm²) 速度: 0.08m/s (50m/min) 試験時間: 50h 潤滑: 14日間後に給油




■銅合金タイプ軸受試験データ


試験条件 (試験条件): MFZ20-20 相手材: S45C HRc45-48 接触角: 35° 面圧: 2.94N/mm² (30kgf/cm²) 速度: 0.5m/s (16cm) 潤滑: 無潤滑




■複層LFタイプ軸受試験データ




■高精度タイプFBLE軸受試験データ




■樹脂製JZタイプ軸受試験データ




■スラスト回転試験



■難材TFタイプ軸受試験データ



■ジャーナル回転試験



<訂正用>

Table of correction values for different bearing types and materials, including values for tensile strength, yield strength, and elongation.

2

■複層LFタイプ軸受試験データ

ジャーナル回転試験

<試験条件>

軸受寸法: LFZB40-30

相手材: S45C





面圧: 14.7、8.8、2.9N/mm²

{150、90、30kgf/cm²}

速度: 0.088、0.167、0.500m/s

{5.3、10、30m/min}

潤滑: 無潤滑



詳細ページ

2

1