

P.433 (規格表)

No.20のタップ穴M寸法訂正

型式		L 選択	T 指定1mm単位	C	K	Q	N	P	N <sub>1</sub>	P <sub>1</sub>	タップ穴 M	S キリ+ザグリ穴		
Type	(スライドガイドH寸法) No.											d	G	h
GETA AGETA GETE AGETE	8	40 55 70 85 100 115 130	10 ~ 60	7	2	1	5	15	12.5	15	M2	3.5	6	3.5
	10	55 75 95 115 135 155 175 195 215 235 255 275	10 ~ 60	9	3	1.5	7.5	20	17.5	20	M3	4.5	8	4.5
	13	70 95 120 145 170 195 220 245 270 295 320 345 370 395		12	3	2	10	25	22.5	25	M3	4.5	8	4.5
	16	110 150 190 230 270 310 350 390 430 470		15	3	3	15	40	35	40	M3	5.5	9.5	5.5
	20	160 220 280 340 400 460		20	3	4	20	60	50	60	M5	6.5	11	6.5

⚠ T ≤ M × 4 の場合、タップ下穴は貫通となります。

<訂正用> M5