

P.856 (規格表)

D16のL寸数値訂正

■きり欠き形状・平面取り形状

型式			P 指定0.01mm単位	L 指定1mm単位	B 指定0.1mm単位	G 指定1mm単位	A 指定0.1mm単位	廻り止め位置	ℓ ₃	ℓ ₄	h	C	m	適用 止めねじ	(W)	
Type	形状	D													D<Pの場合	D≥Pの場合
(きり欠き)	(平面取り)	6	5.00~10.00	12~20	5.0~20.0	3~9	2.0~8.0	X Y ダイヤ 形状の み適用	5.5	2.5	1.0	1	3	M4	3	1.5
JPCT	JPDT	8	5.00~13.00	14~22			2.0~12.0		7.5	3.5	1.2	1.5	4	M5	3.5	1.8
GJPCT	GJPDT	10	5.00~15.00	15~25			2.0~16.0		7.5	3.5	1.2	2	4	M6	4	2.2
SJPCT	SJPDT	12	5.00~16.00	15~25			2.0~20.0		7.5	3.5	1.2	2	4	M6	5	2.5
HJPCT	HJPDT	16	10.00~25.00	15~35			2.0~28.0		10.5	5.5	2.0	3	5	M8	7	4
CJPCT	CJPDT	20	13.00~30.00	27~40			2.0~36.0		13.5	8.5	2.0	3	5	M8	9	5

①適用止めねじは、きり欠き形状ご使用の際の推奨止めねじサイズとなります。

<訂正用>

L 指定1mm単位
12~20
14~22
15~25
15~25
15~35
27~40