

P1019 (規格表)

L寸の指定範囲を一部修正

Catalog No.					全タイプ共通				②ツバ付のみ		
Type	素材記号				D	指定0.01mm単位		L 指定1mm単位	R	T 選択	H
	ストレート・ノック	ストレート・一面	ツバ付・ノック	ツバ付・一面		P	W				
$(P \pm 0.03 / W \pm 0.03)$ KJB (P_{H7} / W_{H7}) KJBH	SC SCS SCC	SCD SCDS SCDC	STC STCS STCC	STCD STCDS STCDC	8	4.00 ~ 6.00	P > W (W ≥ 3.00)	(ストレート) 5 ~ 20 (ツバ付) 15 ~ 20	2.0	2 3 5	D+4
					10	4.00 ~ 8.00					
					12	4.00 ~ 10.00					
					16	8.00 ~ 14.00					
					20	10.00 ~ 18.00					
					25	15.00 ~ 22.00					
					30	20.00 ~ 27.00					

<訂正用>

L 指定1mm単位
(ストレート) 5 ~ 20
(ツバ付) 15 ~ 20