

赤枠内 W寸法最大値を変更

■丸・二面幅

Catalog No.		M (並目)	L 指定0.01mm単位	D 指定1mm単位	W 指定1mm単位	F 指定1mm単位	F (固定)
Type	形状記号						
JPH		3	2.00~10.00	5~30 (M<D<5M)	4~13	3~40 (M≦F≦M×3)	5
BJPH	AF (丸・F寸固定)	4			5~18		6
HJPH	AFM (丸・F寸指定)	5	6~23		8		
SJPH		6	7~28		10		
ZJPH	AW (二面幅・F寸固定)	8	9~29		12		
CJPH	AWM (二面幅・F寸指定)	10	11~29		15		
TJPH		12	10.00~50.00	13~29			

④M<W<D

<訂正用>

W 指定1mm単位
4~13
5~18
6~23
7~28
9~29
11~29
13~29