

**■ネジプシュ** RoHS

M材質	ラウンド	ノック回り止め	ラウンド	ノック回り止め
S45C	KJBND	KJBKND		

Catalog No. Type	D	M 選択					L 指定1mm単位  6~25 (L≤M×3)	¥単価 1~4コ	
		4	5	6*	8*	10		S10	KJBND
KJBND KJBKND	10						810	1,160	
	12						840	1,190	
	16						900	1,250	
	20						1,020	1,370	

☑ KJBKNDでは、\*印付のMサイズは選択できません。

☑ S10は、M10細目（ピッチ1.25）です。

Order 注文例: Catalog No. - M - L → KJBND16 - M6 - L15

Delivery 出荷日: 3 日発送

Price 価格: ストックA 200円/本 P.82

☑ 同一サイズ3本以上は一律540円

数量	1~4	5~19	20~49	50~99
値引率	価格表	5%	10%	15%

☑ 表示数量超えはお見積り

Alterations 追加加工	Code	Spec.	¥/1Code
	FC	接着剤溜まり用の溝加工を追加します。	200
	NC	抜け止め防止の溝加工を追加します。	300

☑ ツバ付 (KJRTB・KJRTBS・KJRTBC・KJRTBCS・KJRTBR・KJRTBR) は、インターネット掲載になりました。http://fa.misumi.jp/hp-item.jspをご覧ください。

**■樹脂パネル用** RoHS

M材質	硬度	丸		長円		四角	
Type	素材記号	Type	素材記号	Type	素材記号	Type	素材記号
ノーマル	S45C	KJR	B	KJR	BC	KJR	BR
	SUS304		BS		BCS		BRS
薄肉	S45C	KJRU	B	KJRU	BC	KJRU	BR

\*従来の公差±0.1から変更しました。(価格には変更ありません。)

長円:  $P > W$  四角:  $P \geq W$   $0.20 \leq R \leq \frac{W}{2}$

$P - 2 \geq K$   $K = \sqrt{(P-2R)^2 + (W-2R)^2} + 2R$

\*Lが8mm以下の場合、2mmになります。

Catalog No. Type	素材記号			D	P 指定 0.05mm単位	L 指定 1mm単位	W 指定 0.05mm単位	R 指定 0.1mm単位	S 指定 0.05mm単位	D1	¥単価 1~4コ						
	丸	長円	四角								ノーマル		薄肉				
ノーマル KJR	B	BC	BR	20	4.00~10.00	6~25	長円: $P > W$ ( $W \geq 3.00$ )	0.20 ≤ R ≤ $\frac{W}{2}$	0.50~2.00 (SUS304の場合)	14	16	1,980	3,150	2,360	3,630	2,060	3,480
				25													
薄肉 KJRU	BS	BCS	BRS	30*	4.00~20.00		$P \geq W$ ( $W \geq 3.00$ )		1.00~2.00	26	-	3,200	5,750	3,680	6,610	-	-

<訂正用>

Spec.

接着剤溜まり用の溝加工を追加します。

W  
指定  
0.05mm単位

長円:  
 $P > W$   
( $W \geq 3.00$ )

四角:  
 $P \geq W$   
( $W \geq 3.00$ )