

P1020 (規格表)

L寸の指定範囲を一部修正

Catalog No.					全タイプ共通				②ツバ付のみ		
Type	素材記号				D	指定0.01mm単位			L 指定1mm単位	T 選択	H
	ストレート・ノック	ストレート・一面	ツバ付・ノック	ツバ付・一面		P	W	R			
(P ^{+0.03} / _{+0.01} / W ^{+0.03} / _{+0.01}) KJB (P _{H7} / W _{H7}) KJBH	SR	SRD	STR	STRD	8	4.00 ~ 6.00	P ≥ W (W ≥ 3.00)	0.20 ≤ R ≤ W / 2	(ストレート) 5 ~ 20 (ツバ付) 15 ~ 20	2 3 5	D+4
					10	4.00 ~ 8.00					
	SRS	SRDS	STRS	STRDS	12	4.00 ~ 10.00					
					16	8.00 ~ 14.00					
	SRC	SRDC	STRC	STRDC	20	10.00 ~ 18.00					
					25	15.00 ~ 22.00					

<訂正用>

L 指定1mm単位
(ストレート) 5 ~ 20
(ツバ付) 15 ~ 20