


X寸法の引き出し位置とそれに関連する寸法位置を一部修正

RoHS



Type											材質	表面処理	常圧	
ピッチ (P) 固定					ピッチ (P) 指定									
20角	30角	40角	50角	60角	70角	20角	30角	40角	50角	60角	70角			
BTLSB	BTLS	BTLSK	BTLSFL	BTLSFLK	BTLL	BTLSBP	BTLSP	BTLSKP	BTLSFLP	BTLSFLKP	BTLLP	SS400	亜鉛メッキ 無電解ニッケルメッキ	20.6MPa ≒210kgf/cm ² 以下
BTLSBM	BTLSM	BTLSMK	BTLSFLM	BTLSFLKM	BTLLM	BTLSBMP	BTLSMP	BTLSMKP	BTLSFLMP	BTLSFLKMP	BTLLMP			
BTLSBR	BTLSR	BTLSRK	BTLSFLR	—	—	BTLSBRP	BTLSRP	BTLSRKP	BTLSFLRP	—	—	SUS304	—	1MPa ≒10kgf/cm ² 以下
—	BTLSLS	BTLSLK	BTLSFLS	—	—	—	BTLSSP	BTLSCKP	BTLSFLSP	—	—	SUS316		
—	BTLS	BTLSCK	—	—	—	—	BTLS	BTLSCKP	—	—	—	黄銅		
—	BTLSJ	BTLSJK	—	—	—	—	BTLSJP	BTLSJKP	—	—	—	ポリアセチレン(白)		




取付穴形状を自由にお選び頂けます。

取付穴形状変更を指定しない場合は、取付穴基本形状になります。

●取付穴基本形状



●取付穴形状変更



<訂正用>

