

- ①規格表下に注釈追加
- ②追加加工KC・ZCに注釈追加

型式 Type	D	P 指定0.01mm単位	L 指定1mm単位	M (P-4≥M) 選択	¥単価 1~4コ			
					KJPNM		KJPNMH	
					L10 ~ 100	L101 ~ 150	L10 ~ 100	L101 ~ 150
KJPNM KJPNMH	10	8.00~10.00	P<12の場合 10~100 P≥12の場合 10~150	4 5 6 8 10	2,100	—	2,390	—
	12	8.00~10.00			2,210	—	3,170	—
	16	8.00~14.00			2,450	2,790	3,520	3,990
	20	10.00~18.00			2,610	2,960	4,700	5,330
	25	14.00~23.00			2,840	3,220	5,090	5,790

①D10はP寸との差がない、または少ない時、ローレットが若干ピン部にかかる場合があります。

Order 注文例

型式 - P - L - M  
KJPNM20 - P12.00 - L80 - M8

Example 使用例

製品をクランプします。

Delivery 出荷日

3 日目発送

ストーク A 500円/1本 送料 P.92

①同一サイズ3本以上は一律1,350円

Price 価格

数量スライド価格 (①1円未満切り捨て) P.91

数量	1~4	5~19	20~49
値引率	価格表	5%	10%

②表示数量超えはお見積り

Alteration 追加加工

型式 - P - L - M - (CH・KH...etc.)  
KJPNMH16 - P9.30 - L100 - M5 - KC

Alterations	Code	Spec.	¥/1 Code
チェーン追加加工 	CH	紛失防止用のチェーン (長さ600mm) をゲージ本体にセットします。 ①チェーン単体のみはP.1082をご利用ください。	500
P寸法刻印 	KH	ローレット部に平取りをしてP寸法を刻印します。	300
P寸公差変更 	KC	P寸公差を0に変わります。 ①持ち手部とピン部の間にニゲ溝が入る場合があります。	200

②

Alterations	Code	Spec.	¥/1 Code
表面処理追加	STC	四三酸化鉄皮膜を追加します。 ①MNとの併用不可	200
表面処理追加	MN	無電解ニッケルメッキを追加します。 ①STCとの併用不可	300
持ち手長さ変更 	ZC	持ち手長さ50を30、40に変更します。 ①指定方法 ZC30 ②ピン長さL≤30の場合のみ適用。	200

②

<訂正用>

①  
①D10はP寸との差がない、または少ない時、ローレットが若干ピン部にかかる場合があります。

P寸公差変更 	KC	P寸公差を0に変わります。 ①持ち手部とピン部の間にニゲ溝が入る場合があります。	200	持ち手長さ変更 	ZC	持ち手長さ50を30、40に変更します。 ①指定方法 ZC30 ②ピン長さL≤30の場合のみ適用。	200
------------	----	---	-----	-------------	----	---	-----