



X寸法の引き出し位置とそれに関連する寸法位置を一部修正

RoHS

Type								材質	S表面処理	常圧
ピッチ (P) 固定				ピッチ (P) 指定						
20角	25角	35角	50角	20角	25角	35角	50角	A5052	— 白アルマイト	1MPa≒10kgf/cm ² 以下
BTLAC	BTLA	BTLAK	BTLAL	BTLACAP	BTLAP	BTLAKP	BTLALP			
BTLACA	BTLAA	BTLAAK	BTLALA	BTLACAP	BTLAAP	BTLAAKP	BTLALAP			

●取付穴基本形状

6.3
▽

ザグリ穴




ねじ部

JIS B0203 R (PT)

ANSI/ASME B1.20.1-1983 (NPT)

●取付穴形状変更

通し穴 (NA) タップ穴 (T) ザグリタップ穴 (ZT)



④取付穴形状は自由にお選び頂けます。

④取付穴形状変更を指定しない場合は、取付穴基本形状になります。
但し、20角で取付穴形状変更を指定しない場合は、通し穴になります。