

P1509 (規格表)

区切り位置を一部修正

Catalog No.		チューブ	L	対辺	対辺	(B)	R	チューブ	最小曲げ	耐圧	¥単価 1~4コ				
Type	呼び径	呼び径	指定 5 mm単位	H1	H2		(PT)	内径	半径 (mm)	(MPa)	L20~100	105~200	205~300	305~400	405~500
HOFBL	4	4	105~500	23	21	35	1/2	1/2	40	1.75	5,260	5,370	5,480	5,580	5,690
	6	6	115~500	29	27	42	3/4	3/4	60		7,000	7,180	7,360	7,540	7,720

<訂正用>

¥単価 1~4コ			
L105~200	205~300	305~400	405~500
5,370	5,480	5,580	5,690
7,180	7,360	7,540	7,720