

サービス依頼書のフォーマットを最新のものに修正


見積依頼用紙例

2009年 4月 1日

コンタクトプローブ組付け加工サービス見積依頼用紙

お客様コード	123456	電話	03-3647-7173	FAX	03-3647-7481	
会社名	株式会社ミスミ		所属	加工部品事業チーム		
名前	三住 太郎		E-mail			
数量	1	樹脂プレートサイズ	厚み	10 mm	組付け長さ	55 mm
プレート材質	アクリル (制電グレード) / ポリアセタール / ポリカーボネート / 標準用アクリル (P.1402~1413) から選択してください。					
Catalog No.	NP30-E	40	Catalog No.	NR30K	40	
Catalog No.			Catalog No.			
Catalog No.			Catalog No.			
Catalog No.			Catalog No.			
Catalog No.			Catalog No.			
リセプタクル組付け方法	JEA (標準) (標準)					
リード線保護用収縮チューブ	# (標準)					
※樹脂プレート加工工程を必ず資料でお送りください。						

樹脂プレート加工図面例



P.1715~P.1729のコンタクトプローブ・リセプタクル及びリード線付きリセプタクルから選択ください。

- ⊗ 他社製やお客様支給部品での組付け加工には対応できません。
- ⊗ 両端プローブは選択できません。
- ⊗ NR26にはリード線保護用収縮チューブをご利用いただけません。

樹脂プレート材質	色	厚さ 選択	縦寸法 指定(1mm単位)	横寸法 指定(1mm単位)
アクリル (制電グレード)	透明	5	15~300	15~300
ベークライト (紙系)	自然色			
ポリカーボネート (スタンダードグレード)	透明	10	15~300	15~300
ポリアセタール (スタンダードグレード)	白			

Ⓜ 各樹脂プレートの特性は、P.2297~P.2301をご参照ください。

<訂正用>

見積依頼用紙例

1 2 3 4 5 6

株式会社ミスミ 加工部品事業チーム

03 (3647) 8926 FAX 03 (3647) 8927

1 10 24 55


アクリル (制電グレード) / ポリアセタール / ポリカーボネート / 標準用アクリル (P.1402~1413) から選択してください。

NP30-E 40 NR30K 40

JEA (標準) (標準)

(標準)

樹脂プレート加工図面例



P.1715~P.1729のコンタクトプローブ・リセプタクル及びリード線付きリセプタクルから選択ください。

- ⊗ 他社製やお客様支給部品での組付け加工には対応できません。
- ⊗ 両端プローブは選択できません。
- ⊗ NR26にはリード線保護用収縮チューブをご利用いただけません。

樹脂プレート材質	色	厚さ 選択	縦寸法 指定(1mm単位)	横寸法 指定(1mm単位)
アクリル (制電グレード)	透明	5	15~300	15~300
ベークライト (紙系)	自然色			
ポリカーボネート (スタンダードグレード)	透明	10	15~300	15~300
ポリアセタール (スタンダードグレード)	白			

Ⓜ 各樹脂プレートの特性は、P.2297~P.2301をご参照ください。