




RoHS

CPBX



	M 材質	S 表面処理
本体	スチール	焼付け塗装
プレート	アクリル(スタンダード)	—
パネル	アルミ	白アルマイト処理

Catalog No. Type	W	D	L	最大ワーク寸法	許容 最大荷重	ストローク	¥単価
							1~10コ
CPBX	300	300	270	220×140	45kgf	14mm	44,300
	400	365	370	320×185			47,200
	500	445	470	420×265			55,800



表示数量超えは  
お見積り



Catalog No. (R)



5 日目発送

許容最大荷重は、ボックス本体が耐えられるコンタクトプローブのスプリング荷重の合計です。プレートには荷重に応じた補強材を入れてください。




Catalog No.  
CPBX400



Delivery 出荷日 3 日目発送

■本製品の使い方



- 蓋をした後、レバーを倒すと下部プレートが上へストロークし、基板にコンタクトプローブを垂直に当てることができます。
- 上死点でコンタクトプローブに電気を流し、基板導通検査をおこないます。

■加工方法



上部プレートへ基板押え  
ピンを取付けます。

下部プレートへコンタクト  
プローブ・基板ガイドピン・  
基板ラフガイド・補強材  
を取付けます。

加工済の上下プレートを  
ボックスへ組み込みます。  
配線をおこない、パネル  
にスイッチやコネクタを取  
付けます。

<訂正用>

1

¥単価	Alterations 追加加工
1~10コ	
44,300	
47,200	
55,800	表示数量超えは お見積り

2

下部プレートへコンタクト  
プローブ・基板ガイドピン・  
基板ラフガイド・補強材  
を取付けます。