

P.103 <規格表>

D12のとき、 l_1 は10になります。

D	スパナ溝寸法			(Y) Max.	C
	SC	W	l_1		
8	SC = 指定1mm単位	7	8	800	0.5 以下
10		8		800	
12		10	10	1000	
13		11		1000	
15		13		1000	
16		14		1200	
18		16		1200	
20		17		1200	
25		22	15	1200	1.0 以下
30		27		1500	
35		30		1500	
40		36	20	1500	
50		41		1500	

🔴 $SC + l_1 \leq L$

🔴 $SC = 0$

または

$SC \leq 1$