

■セラミックスプレート

RoHS


④特性 ⑤ P.2298

Catalog No.	材質	仕上精度
CEA	アルミナ96	並級
CEAV	アルミナ96	精密級 (上下面フライス)
CCES	ステアタイト	並級
CCESV	ステアタイト	精密級 (上下面フライス)

穴加工付タイプ

-2穴- 2H

-4穴- 4H

並級 精密級
CEA CEAV
CCES CCESV

■標準タイプ

Catalog No.	指定1mm単位		選択
Type	A	B	T
CEA	10~200	10~100	1 2
CEAV	10~100	10~100	2.5
CCES CCESV	10~70	10~70	3 5

■穴加工付タイプ

Catalog No.			指定1mm単位		選択	指定0.5mm単位		ボルト呼び径選択
Type	呼び	A	B	T	F	G	N (通し穴)	
CEA	2H	10~200	10~100	1	9~191	5~95 (2Hタイプ)	3 4 5 6 8 10	3 4 5 6 8 10
CEAV		10~100	10~100	2.5	9~91	9~91 (4Hタイプ)		
CCES CCESV	4H	10~70	10~70	3 5	9~61	5~65 (2Hタイプ) 9~61 (4Hタイプ)		

穴加工詳細														
N (通し穴)														
ボルト呼び径	<table border="1"> <tr> <td>3</td> <td>4</td> <td>5</td> <td>6</td> <td>8</td> <td>10</td> </tr> <tr> <td>d</td> <td>3.5</td> <td>4.5</td> <td>5.5</td> <td>6.5</td> <td>9</td> <td>11</td> </tr> </table>	3	4	5	6	8	10	d	3.5	4.5	5.5	6.5	9	11
3	4	5	6	8	10									
d	3.5	4.5	5.5	6.5	9	11								

④ F寸は、 $d+5 \leq F \leq A-d-5$ が必要です。⑤ G寸は、2Hタイプ選択の場合： $d/2+2.5 \leq G \leq B-d/2-2.5$ 、4Hタイプ選択の場合： $d+5 \leq G \leq B-d-5$ が必要です。

<訂正用>

1 ④CCESVは面粗度Ra=0.8

2

5~95 (2Hタイプ)
9~91 (4Hタイプ)