

適用キャストのガイドページ訂正

仕様	型式		板厚 (T) 選択	適応アジャスタバッド穴		キャスト取付穴ピッチ部					X	Y	E	S	キャスト 旋回径 (r)	適用キャスト		¥単価 1〜9コ			
	Type	キャスト (D寸)		タップ径 M選択	取付ピッチ N指定1mm単位	F	G	A	B	M1						T9	T12				
自在・ストップ付 キャスト用	CHMP	50	9 12	10 12 16 20	20~40	50	50	130	130	6	50	20	18	10	51	低床キャスト 車輪径φ50	(P.2439)	2,100	2,430		
		65				71	71	150	150	10						57		低床キャスト 車輪径φ65	2,480	2,710	
		75				63	63	150	150	8						61		低床キャスト 車輪径φ75	3,000	3,250	
		75A				(71)	(71)	170	170	10						66		エコノミーキャスト 車輪径φ75	3,000	3,250	
		100				(80)	(80)	190	190	10						85		エコノミーキャスト 車輪径φ100	(P.2433)	2,880	3,140
		130														105		エコノミーキャスト 車輪径φ130	3,230	4,940	
固定 キャスト用	CHMKP	50	9 12	10 12 16 20	20~40	66	36	130	130	6	50	20	18	10	—	低床キャスト 車輪径φ50	(P.2439)	2,100	2,430		
		65				91	47	150	150	10						57		低床キャスト 車輪径φ65	2,480	2,710	
		75				103	52	170	170	10						61		低床キャスト 車輪径φ75	3,000	3,250	
		75A				63	40	150	150	8						66		エコノミーキャスト 車輪径φ75	3,000	3,250	
		100				80	45	170	170	10						85		エコノミーキャスト 車輪径φ100	(P.2433)	2,880	3,140
		130				100	56	190	190	10						105		エコノミーキャスト 車輪径φ130	3,230	4,940	

① F・G寸()寸法は、適応キャストの取り付け穴が長穴になっていますので、ご注意ください。

<訂正用>

(P.2439)
(P.2433)
(P.2439)
(P.2433)