

P.105 <規格表>

段部面取Cの範囲を下記に修正

Catalog No.		D	(Y) Max.	R	C
Type					
両端おねじ・軸径同寸タイプ		3	200	—	0.2 以下
SFAL	PSFAL	4	300	0.2	
SSFAL	PSSFAL	5	400	以下	
RSFAL	PSFGL	6	600	0.3 以下	0.5 以下
(D≤30)	PSSFGL	8	800		
(🚫 *印のサイズは適用しません)		10	800		
両端おねじタイプ		12	1000		
SFAM	PSFAM	*13	1000		
SSFAM	PSSFAM	*15	1000		
RSFAM	PSFGM	16	1200		
(D≤30)	PSSFGM	*18	1200		
両端おねじスパナ溝付きタイプ		20	1200		
SFAU	PSFAU	*25	1200		
SSFAU	PSSFAU	30	1500		
RSFAU	PSFGU	*35	1500	0.5 以下	1.0 以下
(D≤30)	PSSFGU	*40	1500		
*RSFA□はL≤500、Ymax≤800		*50	1500		