

P637 (Catalog No・材質選択表)

D公差をm6からg6に変更

| P寸指定 | P・L・B寸指定 | M材質 | S表面処理 | H硬度 |
|---------|----------|-----------|----------|---|
| D公差g6 | D公差g6 | | | |
| JPDSTC | FPDSTC | SKS3 | — | 60～63HRC |
| GJPDSTC | GFPDSTC | | 硬質クロムメッキ | 焼入硬度 60～63HRC メッキ硬度750HV~/メッキ厚 3μm以上 |
| BJPDSTC | BFPDSTC | | — | — |
| SJPDSTC | SFPDSTC | SUS304 | — | — |
| HJPDSTC | HFPDSTC | | 硬質クロムメッキ | メッキ硬度750HV~/メッキ厚 5μm以上 |
| CJPDSTC | CFPDSTC | SUS440C相当 | — | 50～55HRC |
| LJPDSTC | LFPDSTC | SUS316 | — | — |
| TJPDSTC | TFPDSTC | SCM415 | — | 浸炭焼入 55HRC～(深度0.7～0.8) |